



Klin za podešavanje „Herkules“, najveća visina dosjeda: 125mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	374900 125
GTIN	4020772072780
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

Vrlo čvrsta konstrukcija; nodularni lijev i kaljeni čelik. **Brušene površine klina dopuštaju precizno i ravnomjerno namještanje visine** s točnosti većom od 1/10 mm. Visina je namjestiva putem narovašenog vijka ili s viljuškastim ključem. Dvostruki učinak rezultira velikim hodom i preciznim vertikalnim gibanjem bez bočnog odstupanja.

Upotreba:

Posebice za radove s teškim lijevanim ili kovanim dijelovima na velikim alatnim strojevima nakon označavanja.

Dio isporuke:

Uključena izmjenjiva glava art. 375000.

Napomena:

Ravni dosjed izratka s provrtom za centriranje \varnothing 12 mm za nastavke br. 375000 – 375030.

Tehnički opis

Nosivost	100 kN
Duljina osnovne površine	125 mm
najmanja visina dosjeda	100 mm

Širina osnovne površine	115 mm
najveća visina dosjeda	125 mm
Podešavanje visine po okretaju vretena	1,16 mm
Tip	6460
Vrsta proizvoda	Klin