

**VNMG 160412, Vrsta: CA6525****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251826 CA6525
GTIN	4960664472178
Razred artikla	25E

**Opis**

VNMG 160412 CA6525 Vrsta: CA6525  
Lomač odvojenih čestica: MS  
Dubina reza  $a_p$ : 0,75 - 2,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,1 - 0,35 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 60 - 220 m/min

**Tehnički opis**

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	60 - 220 m/min
Lomač odvojenih čestica	MS
Glavna primjena	M
Kutni radijus	1,2 mm
Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Posmak $f$	0,1 - 0,35 mm/okr
Dubina reza $a_p$	0,75 - 2,5 mm

Vrsta	CA6525
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VNMG 160412
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje