

**Ravna stega, širina utora a: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	375115 16
GTIN	4020772374167
Razred artikla	35A

**Opis****Izvedba:**

Niska izvedba, ravna čeljust se pozicionira na obradak. Nakon toga stegnite vijke za stol stroja. Obradak se učvršćuje stezanjem vijaka.

**Upotreba:**

**Za bočno stezanje iznimno tankih obradaka** za obradu površina u potpunosti bez grešaka na konturama. Moguće vodoravno i okomito postavljanje.

**Materijal:**

Poboljšani čelik, i bruniran.

**Tehnički opis**

Maksimalna visina $h_2$	25 mm
Minimalna visina $h_1$	16 mm
Sila stezanja $F_1$ vodoravna	15 kN
Navoj G	M12
Međuisina $H_1$	16 mm
Sila stezanja $F_2$ okomita	7,5 kN
Širina utora a	16 mm
Duljina D (L)	110 mm
Širina B	44 mm

Tip	6496
Vrsta proizvoda	Pritezač prema dolje