

**CCMT 120408, Vrsta: SP4019****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260188 SP4019
GTIN	2050001939111
Razred artikla	28A

**Opis**

CCMT 120408 SP4019 Vrsta: SP4019  
Lomač odvojenih čestica: 73  
Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 5 mm  
Posmak  $f$ : 0,1 - 0,45 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 30 - 440 m/min

**Tehnički opis**

Lomač odvojenih čestica	73
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza $a_p$	0,2 - 5 mm
Glavna primjena	UNI
Posmak $f$	0,1 - 0,45 mm/okr
Kutni radijus	0,8 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	30 - 440 m/min
Vrsta	SP4019

Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 120408
Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje