

**Ravna stega, širina utora a: 18mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	375115 18
GTIN	4020772374174
Razred artikla	35A

**Opis****Izvedba:**

Niska izvedba, ravna čeljust se pozicionira na obradak. Nakon toga stegnite vijke za stol stroja. Obradak se učvršćuje stezanjem vijaka.

**Upotreba:**

**Za bočno stezanje iznimno tankih obradaka** za obradu površina u potpunosti bez grešaka na konturama. Moguće vodoravno i okomito postavljanje.

**Materijal:**

Poboljšani čelik, i bruniran.

**Tehnički opis**

Navoj G	M16
Sila stezanja $F_2$ okomita	12,5 kN
Sila stezanja $F_1$ vodoravna	25 kN
Minimalna visina $h_1$	19 mm
Maksimalna visina $h_2$	30 mm
Međuisina $H_1$	19 mm
Širina utora a	18 mm
Duljina D (L)	130 mm
Širina B	56 mm

Tip	6496
Vrsta proizvoda	Pritezač prema dolje