

**CC.T 060202, Vrsta: CA6525**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260192 CA6525
GTIN	4960664491773
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Kutni radijus	0,4 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 140 m/min
Lomač odvojenih čestica	GK
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Dubina reza a_p	0,5 - 3 mm
Glavna primjena	M
Vrsta	CA6525
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 060204
Broj zamjena/oštrica	2

Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje