

Garant**Spiralno svrdlo s reznom oštricom od tvrdog metala, bez prevlake, Ø DC h8:
11mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	121150 11
GTIN	4045197471505
Razred artikla	11E

Opis**Izvedba:**

Opremljen reznom oštricom od tvrdog metala, brušeno.
Drška s klinom za prihvat u steznim čahurama.

Napomena:

Duljina spirale $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Tehnički opis

Nazivni Ø D_c	11 mm
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm ²	0,13 mm/okr
Duljina žlijeba za odvođenje L_c	56 mm
Broj oštrica Z	2
Tolerancija nazivnog Ø	h8
Ukupna duljina L	100 mm
Standard	DIN 8037
preporučena maksimalna dubina bušenja L_2	39,5 mm
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HM K20
Kut vrha	118 stupanj
Unutarnje hlađenje	ne

Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Spiralno svrdlo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij > 10% Si	prikladno	140 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	70 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	70 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	60 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	40 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	25 m/min	P
GG(G)	prikladno	90 m/min	K
CuZn	prikladno	140 m/min	N
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		