


**Uređaj za ispitivanje koncentričnosti, bez mjernoga sata, visina vrha: 50mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	443000 50
GTIN	4030234000169
Razred artikla	46K

Opis**Izvedba:**

Mjerni stativ: S preciznim podešavanjem i prihvatom 8 H7. Poprečnu ručicu moguće je namještati po visini i prema svim stranama. **Konjići:** pomični. Lijevi konjić s nepomičnim vrhom, desni konjić s pomičnim vrhom. **Mjerna klupa:** Precizno izbrušena, s 2 T utori. Za prihvat konjića (tolerancija H7), odnosno mjernog stativa. **Ravnina prema DIN 876/1.**

Upotreba:

Za mjerenje koncentričnosti i ravnosti te za usporedno ispitivanje paralelnosti i promjera.

Dio isporuke:

Mjerna klupa, mjerni stativ. Rotirajući šiljak za tokarilice bez prizme.

Tehnički opis

Duljina osnovne ploče	350 mm
Duljina poprečnog kraka	60 mm
Ø stupa	16 mm
Širina osnovne ploče	100 mm
Bočno izjednačavanje, odnosno izjednačavanje visine konjića	±0,01 mm
Težina	8 kg

Visina vrha	50 mm
ukupna visina bez mjernog stativa	110 mm
Širina T-utora H7	10 mm
Poprečni krak Ø	16 mm
Pinole Ø	16 mm
Visina stupa	150 mm
Maksimalna širina vrha	200 mm
Kalibriranje	Cijena na upit
maksimalna opteretivost po paru	10 kg
Vrsta proizvoda	Naprava za mjerenje kružnog i ravnog hoda

Pribor

Par uređaja za ispitivane s valjcima namjestive visine za maksimalni Ø obratka 32 mm	443050 32
Par uređaja za ispitivanje s valjcima za visinu vrha 50/75 mm	443160 50/75
Zglobni stativ s T maticom duljina 200 mm	443295 200
Zglobni stativ s T maticom duljina 130 mm	443295 130