

**VNMG 160408, Vrsta: CA6525****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251824 CA6525
GTIN	4960664472161
Razred artikla	25E

Opis

VNMG 160408 CA6525 Vrsta: CA6525

Lomač odvojenih čestica: MS

Dubina reza a_p : 0,75 - 2,5 mmPosmak f : 0,1 - 0,35 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 60 - 220 m/min**Tehnički opis**

Dubina reza a_p	0,75 - 2,5 mm
Lomač odvojenih čestica	MS
Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Kutni radijus	0,8 mm
Posmak f	0,1 - 0,35 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 220 m/min
Glavna primjena	M

Vrsta	CA6525
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VNMG 160408
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje