

**CC.T 09T304, Vrsta: CA6525**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260196 CA6525
GTIN	4960664491827
Razred artikla	25E

Opis

CC.T 09T304 CA6525 Vrsta: CA6525

Lomač odvojenih čestica: GK

Tolerancija: M

Dubina reza a_p : 0,5 - 3 mmPosmak f : 0,1 - 0,3 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 50 - 140 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	M
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 140 m/min
Kutni radijus	0,4 mm
Dubina reza a_p	0,5 - 3 mm
Lomač odvojenih čestica	GK
Uvjetovanost reza	lagano prekinut

Vrsta	CA6525
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 09T304
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje