

**Garant****Držac za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 25/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251009 25/16
GTIN	4045197650689
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

ISO kod držača	CKJNR/L 2525M16
Vilica	259038 17
Veličina drške	25 mm
Duljina glave L <sub>1</sub>	32 mm
Podložna pločica	259031 6
Garnitura opruga	259044 3
Opruga	259046 3
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	KNUX 1604.. R/L
Veličina pločice	16 mm
Vijak za vilicu	259021 3
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	32 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Serijski	QuickTurn
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne

Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

## Pribor

Stezna vilica tip 17	259038 17
Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 4 mm	674242 4
Set opruga 10-dijelni tip 3	259044 3
Vijak za steznu vilicu tip 3	259021 3
Opruga tip 3	259046 3
Momentni odvijača skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
Oštrica od 8mm s magnetom prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Podložna pločica tip 6	259031 6
Momentni odvijača skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659957 1600