

Garant**CCGT 120402, Vrsta: HU7310****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260156 HU7310
GTIN	4045197668257
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Glavna primjena	N
Kutni radijus	0,2 mm
Posmak f	0,05 - 0,5 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	AM
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza v_c glavna primjena	350 - 600 m/min
Dubina reza a_p	0,1 - 4 mm
Vrsta	HU7310
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Fina/gruba obrada	fina obrada
Fina/gruba obrada	fina obrada

Rezni materijal	HM
Prevlaka	bez prevlake
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCGT 120402
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	G
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje