

**Mitutoyo****Mikrometar, mjereno područje: 25-50mm**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	420500 25-50
GTIN	4946368385631
Razred artikla	44A

## Opis

### Izvedba:

#### Fino lepane mjerne površine od tvrdog metala.

Kaljeno, brušeno mjereno vreteno.

Blokada s pomoću stezne poluge.

S računom i izolacijom koja je otporna na prijelaz temperature s ruke.

S precizno graviranim crnim crticama.

Od vel. 100–125, lakirani lijevani okvir.

### Dio isporuke:

Od vel. 25–50 uključeno 1 etalon.

## Tehnički opis

Izvedba mjerne površine	od tvrdog metala
Vreteno Ø	6,35 mm
Očitavanje	0,01 mm
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerno područje	25 - 50 mm
Kosina osovine	1/50 mm
Mjerni bubanj Ø	18 mm
Kalibriranje	B2

Granica odstupanja	2 $\mu$ m
Standard	DIN 863
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

## Usluge

DAkKS kalibriranjeMikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm	022050 100
KalibriranjeMikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm	022040 100

## Pribor

Etalon ukupna duljina 25 mm	421100 25
-----------------------------	-----------