

**Mitutoyo****Mikrometar, mjerno područje: 50-75mm**

## Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 420500 50-75  |
| GTIN           | 4946368385648 |
| Razred artikla | 44A           |

## Opis

### Izvedba:

#### Fino lepane mjerne površine od tvrdog metala.

Kaljeno, brušeno mjerno vreteno.

Blokada s pomoću stezne poluge.

S računom i izolacijom koja je otporna na prijelaz temperature s ruke.

S precizno graviranim crnim crticama.

Od vel. 100–125, lakirani lijevani okvir.

### Dio isporuke:

Od vel. 25–50 uključeno 1 etalon.

## Tehnički opis

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Mjerni bubanj $\emptyset$ | 18 mm            |
| Izvedba mjerne površine   | Od tvrdog metala |
| Podjela mjernog bubnja    | 1/50 mm          |
| Vreteno $\emptyset$       | 6,35 mm          |
| Očitavanje                | 0,01 mm          |
| Kosina osovine            | 1/50 mm          |
| Mjerno područje           | 50 - 75 mm       |
| Kalibriranje              | B2               |

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Granica odstupanja | 2 $\mu$ m       |
| Standard           | DIN 863         |
| Mjerna tehnika     | analogno        |
| Pakiranje          | stabilna kutija |
| Vrsta proizvoda    | Mikrometar      |

## Usluge

|  |            |
|--|------------|
| DAkkS kalibriranje Mikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm | 022050 100 |
| Kalibriranje Mikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm       | 022040 100 |

## Pribor

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Etalon ukupna duljina 50 mm | 421100 50 |
|-----------------------------|-----------|