


**CC.T 09T304, Vrsta: KW10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260196 KW10
GTIN	4960664359745
Razred artikla	25E

Opis

CC.T 09T304 KW10 Vrsta: KW10
Lomač odvojenih čestica: AH
Tolerancija: G
Dubina reza a_p : 0,5 - 3 mm
Posmak f : 0,05 - 0,25 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 30 - 300 m/min

Tehnički opis

Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza a_p	0,5 - 3 mm
Kutni radijus	0,4 mm
Lomač odvojenih čestica	AH
Glavna primjena	N
Brzina reza v_c glavna primjena	30 - 300 m/min

Vrsta	KW10
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCGT 09T304
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	G
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje