

**Mahr****Mikrometar, mjerno područje: 75-100mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	420410 75-100
GTIN	4059192003678
Razred artikla	43A

**Opis****Izvedba:****Precizno lepane mjerne površine prevučene tvrdim metalom.**

Otvrdnjena, brušena mjerna vretena.

Fiksiranje steznom polugom.

S računom i izolacijom koja je otporna na prijelaz temperature s ruke.

Mjerni bubanj matirano kromiran.

S čisto graviranim i crnim podjelnim crtama i brojkama.

**Dio isporuke:**

Od vel. 25–50 uključeno 1 etalon.

**Tehnički opis**

Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Vreteno Ø	6,5 mm
Očitavanje	0,01 mm
Mjerni bubanj Ø	17,5 mm
Mjerno područje	75 - 100 mm
Kalibriranje	B2
Granica odstupanja	5 µm
Standard	DIN 863

Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

## Usluge

DAkS kalibriranjeMikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm	022050 100
KalibriranjeMikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm	022040 100

## Pribor

Etalon ukupna duljina 75 mm	421100 75
-----------------------------	-----------