

Garant

**Držak za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
25/08mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251942 25/08
GTIN	4045197656971
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Minimalni Ø predbušenja D_{min}	32 mm
Podložna pločica	259031 40
Veličina pločice	8 mm
Vijak koljenaste poluge	259018 8
Garnitura zatika za opruge	259047 2
ISO kod držača	A25R PWLNR/L08
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	WN.. 0804..
Garnitura opruga	259044 2
Koljenasta poluga	259015 2
Udaljenost vrha od osi	17 mm
Ukupna duljina L	200 mm
Stezna visina L_2	24 mm
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Ø drške D_s	25 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	desno

Unutarnja dubina tokarenja do	3xD
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Koljenasta poluga tip 2	259015 2
Set probijača 10-dijelni tip 2	259047 2
Podložna pločica tip 40	259031 40
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Set opruga 10-dijelni tip 2	259044 2
Vijak koljenaste poluge tip 8	259018 8
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500