

**Mitutoyo**
**Mikrometar, mjereno područje: 100-125mm**


## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	420500 100-125
GTIN	4946368214979
Razred artikla	44A

## Opis

### Izvedba:

#### Fino lepane mjerne površine od tvrdog metala.

Kaljeno, brušeno mjereno vreteno.

Blokada s pomoću stezne poluge.

S računom i izolacijom koja je otporna na prijelaz temperature s ruke.

S precizno graviranim crnim crticama.

Od vel. 100–125, lakirani lijevani okvir.

### Dio isporuke:

Od vel. 25–50 uključeno 1 etalon.

## Tehnički opis

Mjerni bubanj $\emptyset$	18 mm
Očitavanje	0,01 mm
Kosina osovine	1/50 mm
Vreteno $\emptyset$	6,35 mm
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjereno područje	100 - 125 mm
Izvedba mjerne površine	Od tvrdog metala
Kalibriranje	B2

Granica odstupanja	3 $\mu$ m
Standard	DIN 863
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

## Usluge

DAkKS kalibriranjeMikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 200 mm	022050 200
KalibriranjeMikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 200 mm	022040 200

## Pribor

Etalon ukupna duljina 100 mm	421100 100
------------------------------	------------