

**Garant**
**eco držač za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 16/12 mm**


## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251103 16/12
GTIN	4045197650726
Razred artikla	21U

## Opis

### Izvedba:

S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva na oštricu. Hlađenjem preciznim mlaznicama toplinsko opterećenje smanjuje se na ciljan i učinkovit način jer je mlaz rashladnog sredstva optimalno usmjeren između odvojene čestice i rezne oštrice. Za povećanu produktivnost, dulji vijek trajanja i veću sigurnost postupka.

### Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć samo s GARANT eco-System prihvatima br. 317900 – 319886.

Unutarnje hlađenje: da

ISO kod držača: PSSNR/L 1616X12

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice: SN.. 1204..

Funkcionalna širina L<sub>4</sub>: 25 mm

Duljina glave L<sub>1</sub>: 34 mm

Ukupna duljina L: 81 mm

Podložna <BR/>pločica: 259031 14

## Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SN.. 1204..
Podložna pločica	259031 14
Veličina drške	16 mm
Vijak koljenaste poluge	259018 3
ISO kod držača	PSSNR/L 1616X12

Veličina pločice	12 mm
Opruga	259046 1
Duljina glave L <sub>1</sub>	34 mm
Koljenasta poluga	259015 3
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	25 mm
Ukupna duljina L	81 mm
Primjena	lijevi
Standard	DIN ISO 5610
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	45 stupanj
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

## Pribor

Precizni bit za Sechskant, drška E 6,3 6-kut 3 mm	674242 3
Opruga tip 1	259046 1
Koljenasta poluga tip 3	259015 3
Vijak za koljenastu polugu tip 3	259018 3
Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659906 500
Podložna pločica tip 14	259031 14