

**SNMG 120404, Vrsta: CA510****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251162 CA510
GTIN	4960664698721
Razred artikla	25E

Opis

SNMG 120404 CA510 Kutni radijus: 0,4 mm

Vrsta: CA510

Lomač odvojenih čestica: PQ

Dubina reza a_p : 0,2 - 2,5 mm

Posmak f : 0,13 - 0,4 mm/okr

Brzina reza v_c glavna primjena: 180 - 590 m/min

Tehnički opis

Kutni radijus	0,4 mm
Dubina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Glavna primjena	P
Lomač odvojenih čestica	PQ
Posmak f	0,13 - 0,4 mm/okr
Vrsta	CA510

Brzina reza v_c glavna primjena	180 - 590 m/min
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 120404
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje