

Garant**Mikrometar, mjerno područje: 125-150mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	420402 125-150
GTIN	4045197471598
Razred artikla	41B

Opis**Izvedba:****Precizno lepene mjerne površine prevučene tvrdim metalom.**

Otvrdnjena, brušena mjerna vretena. Fiksiranje steznom polugom.

S računom i izolacijom koja je otporna na prijelaz temperature s ruke.

Mjerni bubanj matirano kromiran. S čisto graviranim i crnim podjelnim crtama i brojkama.

S brzim hodom i preciznom računom na držaču za upotrebu jednom rukom.**Dio isporuke:**

Od vel. 25–50 uključujući 1 etalon.

Tehnički opis

Mjerno područje	125 - 150 mm
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerni bubanj Ø	19 mm
Očitavanje	0,01 mm
Vreteno Ø	6,5 mm
Broj etalona	1
Kalibriranje	B2
Standard	DIN 863

Osjetilna račna	da
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

Usluge

KalibriranjeMikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 200 mm	022040 200
DAkKS kalibriranjeMikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 200 mm	022050 200