

HEDI

Mobilni LED reflektor, 230 V, Prihvat snaga: 30W



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081211 30
GTIN	4003644002177
Razred artikla	08B

Opis

Izvedba:

Aluminijsko pneumatsko kućište s aluminijskim reflektorom i rasvjetom. Prekidač za uključenje/isključenje na kućištu.

SMD-LED-reflektor za mobilnu primjenu s robusnim stalkom (sveobuhvatna zaštita).

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Tehnički opis

Prihvat snaga	30 W
Jakost svijetlosti	2500 lm
Težina	4400 g
Duljina priključnog kabla	5 m
Rasvjetno tijelo	LED modul
Opskrba energijom	Mrežni pogon

Nazivni napon	230 V
IP-klasa zaštite	IP 54
Ukupna duljina	240 mm
Ukupna širina	200 mm
Ukupna visina	280 mm
Atribut imena proizvoda	230 V
Vrsta proizvoda	Zračilo