

**Mitutoyo****Mikrometar, mjerno područje: 125-150mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	420500 125-150
GTIN	4946368214986
Razred artikla	44A

**Opis****Izvedba:****Fino lepane mjerne površine od tvrdog metala.**

Kaljeno, brušeno mjerno vreteno.

Blokada s pomoću stezne poluge.

S računom i izolacijom koja je otporna na prijelaz temperature s ruke.

S precizno graviranim crnim crticama.

Od vel. 100–125, lakirani lijevani okvir.

**Dio isporuke:**

Od vel. 25–50 uključeno 1 etalon.

**Tehnički opis**

Očitavanje	0,01 mm
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Izvedba mjerne površine	Od tvrdog metala
Kosina osovine	1/50 mm
Vreteno Ø	6,35 mm
Mjerno područje	125 - 150 mm
Mjerni bubanj Ø	18 mm
Kalibriranje	B2

Granica odstupanja	3 $\mu$ m
Standard	DIN 863
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

## Usluge

DAkKS kalibriranjeMikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 200 mm	022050 200
KalibriranjeMikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 200 mm	022040 200