

Mahr**Mikrometar, mjereno područje: 150-175mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe | 420410 150-175 |
| GTIN | 2050001053121 |
| Razred artikla | 43A |

Opis**Izvedba:****Precizno lepane mjerne površine prevučene tvrdim metalom.**

Otvrdnjena, brušena mjerna vretena.

Fiksiranje steznom polugom.

S računom i izolacijom koja je otporna na prijelaz temperature s ruke.

Mjerni bubanj matirano kromiran.

S čisto graviranim i crnim podjelnim crtama i brojkama.

Dio isporuke:

Od vel. 25–50 uključeno 1 etalon.

Tehnički opis

| | |
|------------------------|--------------|
| Vreteno Ø | 6,5 mm |
| Mjerni bubanj Ø | 17,5 mm |
| Očitavanje | 0,01 mm |
| Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm |
| Mjerno područje | 150 - 175 mm |
| Kalibriranje | B2 |
| Granica odstupanja | 7 µm |
| Standard | DIN 863 |

| | |
|-----------------|-----------------|
| Mjerna tehnika | analogno |
| Pakiranje | stabilna kutija |
| Vrsta proizvoda | Mikrometar |

Usluge

| | |
|--|------------|
| DAkS kalibriranjeMikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 200 mm | 022050 200 |
| KalibriranjeMikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 200 mm | 022040 200 |