

**SNMG 120408, Vrsta: CA6525****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251164 CA6525
GTIN	4960664513178
Razred artikla	25E

Opis

SNMG 120408 CA6525 Kutni radijus: 0,8 mm
Vrsta: CA6525
Lomač odvojenih čestica: MQ
Dubina reza a_p : 0,5 - 2 mm
Posmak f : 0,05 - 0,25 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 220 m/min

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	MQ
Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
Dubina reza a_p	0,5 - 2 mm
Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Kutni radijus	0,8 mm
Glavna primjena	M
Vrsta	CA6525

Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 220 m/min
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 120408
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje