

Hartig

**Veliki precizni mikrometar s produženim uloškom, mjerno područje:
400-500mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	420920 400-500
GTIN	4250099610819
Razred artikla	46P

Opis**Izvedba:**

Čvrsti stremen od laganog metala, lakiran s efektom kovanog željeza s izolacijom koja je otporna na prijelaz temperature s ruke, tarnom spojkom i uređajem za stezanje. Najfinije lepane mjerne površine, obrađene tvrdim metalom. Točnost bolje od DIN 863. Mjerni opseg udvostručuje se zahvaljujući mogućnosti postavljanja lepanog produženog umetka s navojem, obrađenog tvrdim metalom. Unutarnji tuljci sa skalama za oba mjerna opsega.

Prednost:

Vrlo veliki mjerni opseg. Nakon postavljanja produženog umetka, mikrometar je odmah spreman za primjenu. Nije potreban etalon za podešavanje. Izravno očitavanje na skali s podjelom od 1/100 mm na velikom bubnju.

Dio isporuke:

Mikrometar s 1 produženim umetkom s navojem. Bez etalona.

Napomena:

Izvedba od mjernog područja 2000 mm dostupna na upit.
Posebne izvedbe dostupne na upit.

Tehnički opis

Mjerno područje	400 - 500 mm
Očitavanje	0,01 mm
Vreteno Ø	10 mm

Vreteno za mjerni put	50 mm
Podjela mjernog bubnja	1/100 mm
Težina	5,6 kg
Mjerni bubanj Ø	24 mm
Kalibriranje	S3
Granica odstupanja	8 µm
Standard	Tvornička norma
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

Usluge

KalibriranjeObuhvatni mikrometar mjerno područje 400-500 mm	020450 400-500
--	----------------