

**WNMG 080404 Wiper, Vrsta: CA510****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	252013 CA510
GTIN	4960664700585
Razred artikla	25E

**Tehnički opis**

Glavna primjena	P
Lomač odvojenih čestica	WP
Dubina reza $a_p$	0,3 - 1,2 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Kutni radijus	0,4 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	80 - 450 m/min
Posmak $f$	0,06 - 0,42 mm/okr
Vrsta	CA510
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080404
Broj zamjena/oštrica	6

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje