

## HEDI

### Mobilni LED reflektor, 230 V, Prihvat snaga: 50W



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081211 50
GTIN	4003644006106
Razred artikla	08B

#### Opis

##### Izvedba:

Aluminijsko pneumatsko kućište s aluminijskim reflektorom i rasvjetom. Prekidač za uključenje/isključenje na kućištu.

SMD-LED-reflektor za mobilnu primjenu s robusnim stalkom (sveobuhvatna zaštita).

##### Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

#### Tehnički opis

Rasvjetno tijelo	LED modul
Jakost svjetlosti	2250 - 4000 lm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Prihvat snaga	50 W
Duljina priključnog kabla	5 m
Nazivni napon	230 V
IP-klasa zaštite	IP 54

Ukupna širina	300 mm
Ukupna visina	350 mm
Ukupna duljina	360 mm
Atribut imena proizvoda	230 V
Vrsta proizvoda	Zračilo