



Držać za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 10/07mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260339 10/07
GTIN	4960664579525
Razred artikla	25U

Opis

Izvedba:

Žlijebovi vaporizirani za poboljšano odvođenje odvojenih čestica, smanjena sklonost vibracijama, stabilna obrada.

Unutarnje hlađenje: da

Ø drške D_s : 10 mm

ISO kod držača: A10L SDUCR/L07

Kut rezne oštrice κ : 93 stupanj

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice: DC.. 0702..

Minimalni Ø predbušenja D_{min} : 14 mm

Udaljenost vrha od osi: 8,7 mm

Tehnički opis

ISO kod držača	A10L SDUCR/L07
Duljina izboja L_1	50 mm
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	14 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	269022 4
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..
Veličina pločice	7 mm
Udaljenost vrha od osi	8,7 mm
Ukupna duljina L	140 mm
Stezna visina L_2	9 mm

Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Ø drške D _s	10 mm
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	5×D
Standard	DIN 8024
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Stezni vijak tip 4	269022 4
Precizni bit za Torx®, drška E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Stezni vijak	269407
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659906 500