

**SNMG 120404, Vrsta: CA6525****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251253 CA6525
GTIN	4960664471867
Razred artikla	25E

Opis

SNMG 120404 CA6525 Kutni radijus: 0,4 mm
Vrsta: CA6525
Lomač odvojenih čestica: MS
Dubina reza a_p : 0,8 - 4 mm
Posmak f : 0,1 - 0,35 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 220 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	M
Posmak f	0,1 - 0,35 mm/okr
Dubina reza a_p	0,8 - 4 mm
Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Lomač odvojenih čestica	MS
Kutni radijus	0,4 mm
Vrsta	CA6525

Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 220 m/min
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 120404
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje