



## Garnitura uređaja za mjerenje navoja, Ø žice: 1,100mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	422490 1,100
GTIN	2050001063557
Razred artikla	46P

### Opis

#### Izvedba:

Mjerne žice za navoje su kaljene i najpreciznije lepene, držač je mat kromiran. Uskočni prsten u prihvatnoj rupi osigurava siguran, okretan smještaj na mjernom vretenu.

#### Upotreba:

Za određivanje Ø vanjskih navoja metodom tri žice u kombinaciji s jednim mikrometrom ili mjernom klupom.

#### Dio isporuke:

Garnitura se sastoji od jednog držača s mjernom žicom i jednog držača s dvije mjerne žice u plastičnoj kutiji.

#### Napomena:

**Kod narudžbe svakako navedite Ø mjernog vretena** (6,35 mm / 6,5 mm / 6,8 mm / 7,5 mm / 8,0 mm).

### Tehnički opis

Ispitna kladica M prema DIN 13 list 1	12,650 mm
za nagib navoja P	1,75
Ø žice	1,1 mm
za navoj	M12

Granica odstupanja	±1 µm
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	L16
Vrsta proizvoda	Žica za mjerenje navoja
za vreteno Ø	6,35 mm
za vreteno Ø	6,5 mm
za vreteno Ø	6,8 mm
za vreteno Ø	7,5 mm
za vreteno Ø	8 mm

## Usluge

Kalibriranje Žica za mjerenje navoja tip GMD	028900 GMD
DAkKS kalibriranje Žica za mjerenje navoja Tip GMD	028910 GMD