

**Mikrometar za utore, mjerno područje: 25-50mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	421900 25-50
GTIN	4045197203960
Razred artikla	42B

Opis**Izvedba:**

S vretenom koje se ne vrti i plosnatim mjernim površinama. Mjerno vreteno i površine od kaljenog čelika, dijelovi za posluživanje i očitavanje matirano kromirani.

Dio isporuke:

Od vel. 25–50 uključeno 1 etalon.

Tehnički opis

Mjerno područje	25 - 50 mm
Kosina osovine	0,5 mm
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Duljina mjernih oštrica	6,5 mm
Širina mjernih oštrica	0,75 mm
Vreteno Ø	8 mm
Očitavanje	0,01 mm
Kalibriranje	B2
Standard	DIN 863
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija

Vrsta proizvoda	Mikrometar
-----------------	------------

Usluge

DAkkS kalibriranje Mikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm	022050 100
--	------------

Kalibriranje Mikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm	022040 100
--	------------

Pribor

Etalon ukupna duljina 25 mm	421100 25
-----------------------------	-----------