

**WN. G 080408, Vrsta: CA510**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	252114 CA510
GTIN	4960664700486
Razred artikla	25E

Opis

WN. G 080408 CA510 Vrsta: CA510
Lomač odvojenih čestica: PS
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 1 - 3,8 mm
Posmak f : 0,15 - 0,6 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 450 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 450 m/min
Dubina reza a_p	1 - 3,8 mm
Glavna primjena	P
Lomač odvojenih čestica	PS
Kutni radijus	0,8 mm
Posmak f	0,15 - 0,6 mm/okr

Vrsta	CA510
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080408
Broj zamjena/oštrica	6
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje