

Garant
DC.T 070202, Vrsta: CU7010


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260351 CU7010
GTIN	4045197668776
Razred artikla	21G

Opis

DCMT 070202 CU7010 Vrsta: CU7010
 Lomač odvojenih čestica: SS
 Tolerancija: M
 Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Posmak f : 0,05 - 0,2 mm/okr
 Brzina reza v_c glavna primjena: 90 - 210 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Kutni radijus	0,2 mm
Lomač odvojenih čestica	SS
Dodatna primjena	M
Brzina reza v_c sporedna primjena	80 - 140 m/min
Posmak f	0,05 - 0,2 mm/okr

Glavna primjena	P
Brzina reza v_c glavna primjena	90 - 210 m/min
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	CU7010
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Cermet
Prevlaka	bez prevlake
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 070202
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje