

**WN. G 080408, Vrsta: KW10**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	252114 KW10
GTIN	4960664246595
Razred artikla	25E

## Opis

WN. G 080408 KW10 Vrsta: KW10  
Lomač odvojenih čestica: AH  
Tolerancija: M  
Dubina reza  $a_p$ : 1 - 4 mm  
Posmak  $f$ : 0,1 - 0,35 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 60 - 400 m/min

## Tehnički opis

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	60 - 400 m/min
Lomač odvojenih čestica	AH
Posmak $f$	0,1 - 0,35 mm/okr
Glavna primjena	N
Kutni radijus	0,8 mm
Dubina reza $a_p$	1 - 4 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid

Vrsta	KW10
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080408
Broj zamjena/oštrica	6
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje