

Mitutoyo**Unutarnji mikrometar, mjerno područje: 50-75mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	426805 50-75
GTIN	4946368019895
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Prokaljena, brušena i lepana vretena. Upušteni i zaobljeni mjerni krakovi obrađeni tvrdim metalom. Uvijek ista mjerna sila zbog račne. Mjerni bubanj sa čisto graviranim i crnim podjelnim crtama i brojkama. Mikrometar kromiran. S vijkom za namještanje i vijkom za stezanje.

Dodatni pribor:

Prsteni za namještanje art. 484030.

Tehnički opis

Mjerni bubanj \varnothing	18 mm
Mjerno područje	50 - 75 mm
Očitavanje	0,01 mm
Granica odstupanja	7 μ m
Standard	Standard proizvođača
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	B4
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar

Usluge

KalibriranjeUnutarnji mikrometar maks. mjerno područje
75 mm

022360 75

Pribor

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 75 mm

484030 75

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 70 mm

484030 70

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 50 mm

484030 50

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 65 mm

484030 65

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 55 mm

484030 55

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 60 mm

484030 60