

**DCGT 11T302, Vrsta: SP4019****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260373 SP4019
GTIN	
Razred artikla	28D

Opis

DCGT 11T302 SP4019 Vrsta: SP4019
Lomač odvojenih čestica: 62
Dubina reza a_p : 0,15 - 3 mm
Posmak f : 0,05 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 30 - 440 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,15 - 3 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	30 - 440 m/min
Lomač odvojenih čestica	62
Kutni radijus	0,2 mm
Glavna primjena	UNI
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Posmak f	0,05 - 0,3 mm/okr
Vrsta	SP4019

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCGT 11T302
Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje