


Mitutoyo**Unutarnji mikrometar, mjerno područje: 75-100mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	426805 75-100
GTIN	4946368019901
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Prokaljena, brušena i lepana vretena. Upušteni i zaobljeni mjerni krakovi obrađeni tvrdim metalom. Uvijek ista mjerna sila zbog račne. Mjerni bubanj sa čisto graviranim i crnim podjelnim crtama i brojkama. Mikrometar kromiran. S vijkom za namještanje i vijkom za stezanje.

Dodatni pribor:

Prsteni za namještanje art. 484030.

Tehnički opis

Mjerni bubanj \varnothing	18 mm
Mjerno područje	75 - 100 mm
Očitavanje	0,01 mm
Granica odstupanja	8 μ m
Standard	Standard proizvođača
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	B4
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar

Usluge

KalibriranjeUnutarnji mikrometar maks. mjerno područje
100 mm

022360 100

Pribor

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 125 mm

484030 125

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 275 mm

484030 275

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 85 mm

484030 85

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 175 mm

484030 175

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 225 mm

484030 225

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 80 mm

484030 80

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 95 mm

484030 95

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 100 mm

484030 100

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 75 mm

484030 75

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 90 mm

484030 90