


**WN.G 080404, Vrsta: SW05**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	252112 SW05
GTIN	4960664630035
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 140 m/min
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Glavna primjena	Ti
Posmak f	0,1 - 0,35 mm/okr
Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Lomač odvojenih čestica	MU
Kutni radijus	0,4 mm
Vrsta	SW05
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080404
Broj zamjena/oštrica	6

Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje