

Garant**DC.T 070202, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260351 HB7020
GTIN	4045197699411
Razred artikla	21G

Opis

DCMT 070202 HB7020 Vrsta: HB7020
Lomač odvojenih čestica: SS
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posmak f : 0,05 - 0,2 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 150 - 400 m/min

Tehnički opis

Kutni radijus	0,2 mm
Glavna primjena	P
Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 400 m/min
Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Lomač odvojenih čestica	SS

Posmak f	0,05 - 0,2 mm/okr
Vrsta	HB7020
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 070202
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje