


**WN. G 080408, Vrsta: SW05**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	252114 SW05
GTIN	4960664630042
Razred artikla	25E

## Opis

WN. G 080408 SW05 Vrsta: SW05

Lomač odvojenih čestica: MU

Tolerancija: M

Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmPosmak  $f$ : 0,1 - 0,35 mm/okrBrzina reza  $v_c$  glavna primjena: 50 - 140 m/min

## Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	MU
Posmak $f$	0,1 - 0,35 mm/okr
Kutni radijus	0,8 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	50 - 140 m/min
Dubina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Glavna primjena	Ti
Uvjetovanost reza	kontinuirano

Vrsta	SW05
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080408
Broj zamjena/oštrica	6
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje