

**Set držača za unutarnje tokarenje, čelik, s unut. hlađenjem, desno, tip: SET07****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260346 SET07
GTIN	4045197656667
Razred artikla	29W

Opis**Dio isporuke:**

U plastičnoj kutiji.

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..
ISO kod držača	A0810H SDUCR/L07
ISO kod držača	A1012K SDUCR/L07
ISO kod držača	A1216M SDUCR/L07
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Duljina glave L ₁	22,5 mm
Duljina glave L ₁	27,5 mm
Duljina glave L ₁	40,5 mm
Stezna visina L ₂	9 mm

Stezna visina L ₂	11 mm
Stezna visina L ₂	15 mm
Udaljenost vrha od osi	6,5 mm
Udaljenost vrha od osi	9 mm
Udaljenost vrha od osi	11 mm
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	12 mm
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	15,5 mm
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	18 mm
Širina vrata L ₄	8 mm
Širina vrata L ₄	10 mm
Širina vrata L ₄	12 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušeca šipka

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7	269028 7
Držac za unutarnje tokarenje od čelika Ø drške / veličina pločice 1012/07 mm	260342 1012/07
Držac za unutarnje tokarenje od čelika Ø drške / veličina pločice 1216/07 mm	260343 1216/07
Držac za unutarnje tokarenje od čelika Ø drške / veličina pločice 1012/07 mm	260343 1012/07

Držač za unutarnje tokarenje od čelika Ø drške / veličina pločice 1216/07 mm

260342 1216/07

Držač za unutarnje tokarenje od čelika Ø drške / veličina pločice 0810/07 mm

260342 0810/07

Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm

659957 500