

**Mikrometar s tanjurastim mjernim površinama, mjerno područje: 75-100mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	423000 75-100
GTIN	4045197204035
Razred artikla	42B

**Opis****Izvedba:**

S kaljenim i velikim mjernim površinama. Kovani i lakirani okvir.  
izvedba s okretnim vretenom.

**Upotreba:**

Za mjerenje razmaka između zuba kod zupčanika s ravnim i kosim zubima od modula 0,8  
nadalje.

**Dio isporuke:**

Od vel. 25–50 uključeno 1 etalon.

**Tehnički opis**

Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerno područje	75 - 100 mm
Vreteno Ø	8 mm
Ø mjernog tanjura	20 mm
Paralelnost mjernih površina	5 µm
Kosina osovine	0,5 mm
Očitavanje	0,01 mm
Kalibriranje	B2
Standard	DIN 863

Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

## Usluge

DAkS kalibriranjeMikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm	022050 100
KalibriranjeMikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm	022040 100

## Pribor

Etalon ukupna duljina 75 mm	421100 75
-----------------------------	-----------