

**Mahr****Mikrometar za mjerni sat, mjerno područje: 25-60mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 424900 25-60  |
| GTIN           | 4059192017606 |
| Razred artikla | 43A           |

**Opis****Izvedba:**

Snažni, kovani čelični mikrometar s toplinskom izolacijom. Mjerne površine od VA, kaljenog čelika. Vreteno na opružnom ležaju, za umetanje obradaka uvlači se pomoću poluge.

Namještanje vretena preko cijelog mjernog područja putem narovašenog vijka. Podešavanje preko mjernog sata. Podesivi graničnik za centriranje obradaka. **Konstantna mjerna sila** pomoću ugrađene opruge. Primjenjiv sa svim mjernim satovima (nije sadržano u cijeni) s drškom od 8 mm. Prednost imaju mjerni satovi br. 434674 vel. 25/0,5 i vel. 50/1. **Vrijednosti odstupanja tolerancije kod obradaka brojčano se očitavaju na mjernom satu.**

S tvrdometalnim mjernim vrhovima. Za cilindrične dijelove poput vratila, svornjaka i drški, za mjerenje debljine i duljine.

**Dio isporuke:**

**Bez** mjernog sata, **uključujući** drvenu kutiju.

**Dodatni pribor:**

Etalon, precizni pokazivač br. 434674. Lijevano postolje, držač za precizni pokazivač za linearni prijenos mjernog kretanja, mjerni umetci.

**Tehnički opis**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Ravnina mjernih površina | 0,2 µm |
| Ø mjernih površina       | 9 mm   |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Čeona paralelnost mjernih površina | 2 µm                                     |
| Put mjernog ticala                 | 2 mm                                     |
| Snaga mjerenja                     | 7,5 N                                    |
| Mjerno područje                    | 25 - 60 mm                               |
| Standard                           | Standard proizvođača                     |
| Mjerna tehnika                     | analogno                                 |
| Pakiranje                          | stabilna kutija                          |
| Kalibriranje                       | L9                                       |
| Vrsta proizvoda                    | Račvasta šablona s preciznim indikatorom |

## Usluge

|  |           |
|--|-----------|
| KalibriranjeRačvasti kontrolnik tip RL | 028730 RL |
|--|-----------|