

Garant**Osnovni modul centrične stege Xtric, tip: 125XL****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	363000 125XL
GTIN	4067263109907
Razred artikla	310

Opis**Izvedba:**

- Vrlo dobra pristupačnost i savršena simetričnost.
- U potpunosti kaljeno s fino glodanom donjom stranom.
- Stega za sirove i gotove dijelove s najminimalnijim otpacima čeljusti/obratka.
- Uključujući rupe za sustav za pozicioniranje LANG, prilagodljiv na GARANT ZeroClamp i Erowa ITS148 (vel. 50 i 80) s pomoću spojne pločice.
- Mijenjanje čeljusti bez alata. Okretanjem čeljusti moguće je promijeniti stezno područje.
- Sučelje za automatizaciju.
- Genijalan sustav za brzu izmjenu čeljusti bez alata.
- Sila stezanja do 25 kN pri okretnom momentu od 90 Nm.
- Brzo i intuitivno upravljanje.
- Preciznost ponavljanja <0,01 mm.
- Skala za prethodno pozicioniranje steznih modula.
- Matica za vreteno s ili bez funkcije njihanja.
- Stezni rub za stezne vilice.
- Alat za centriranje i ključ za brusilicu.

Upotreba:

Idealno za 5-osnu obradu. Centrično stezanje.

Odgovara:

Čeljusti br. 363010 – 363045.

Dio isporuke:

Osnovna vodilica, vreteno, matice vretena, **poklopac vretena br. 363083.**

Dodatni pribor:

6-kutni odvijač br. 627424 vel. 5, ključ s dvije čeone rupe 628600 vel. 2, momentni ključ br. 656050, nastavak za nasadni ključ br. 642229, kontinuirano namjestive stege br. 363081 80 i

361165 CS1, GARANT stezni vijak br. 363190, adapterske ploče br. 363079, 363080, 363085. Visinska konzola br. 363090 (u kombinaciji s br. 363079). Stanica za montažu br. 358595 52/96.

Napomena:

Originalni stezni vijci za ZeroClamp su predugi za izravnu upotrebu. Skratite navoj vijaka na maksimalnu duljinu navoja vijka od 19 mm od kontaktne površine.

Odgovarajuće nasadne čeljusti br. 363010 – 363045 nisu sadržane u opsegu isporuke. Situacija stezanja S2 nastaje zbog okretanja čeljusti. Ispraviti prostore za stezanje kod tipova XS, XSP i H s razmaknutom nasadnom čeljusti.

Tehnički opis

B	125 mm
Težina	13,4 kg
Donja strana mjerača	2×96 / 200 mm
Dimenzije širine ključa	5 mm
Dimenzije širine ključa	13 mm
Uzdužni utor	20 mm
Visina H	54 mm
Kod boje za odgovarajući pribor	Xtric 125
maskimalan okretni moment	132 Nm
Maksimalna sila stezanja do	32 kN
L	370 mm
Stezni raspon S2	92 - 330 mm
Serijski	Xtric
Stezni raspon S1	0 - 244 mm
Vrsta proizvoda	Strojni škripac

Pribor

Stezna vilica tip CS1	361165 CS1
Kompletno vreteno tip 125/270	363008 125/270
Mekana nasadna čeljust tip 160A	363034 160A

Mekana nasadna čeljust tip 160S	363034 160S
Par paralelnih kladicamagnetske visina 10 mm	363076 10
Par paralelnih kladicamagnetske visina 12 mm	363076 12
Par paralelnih kladicamagnetske visina 20 mm	363076 20
Par paralelnih kladicamagnetske visina 25 mm	363076 25
Par paralelnih kladicamagnetske visina 30 mm	363076 30
Par paralelnih kladicamagnetske visina 30C mm	363076 30C
Par paralelnih kladicamagnetske visina 32 mm	363076 32
Par paralelnih kladicamagnetske visina 32C mm	363076 32C
Adapterska ploča za centričnu stegu ZS tip / za Ø steznog modula 125/120 mm	363080 125/120
Adapterska ploča za centričnu stegu ZS tip / za Ø steznog modula 125/138 mm	363080 125/138
Zamjensko vreteno za XTRIC Tip 125M	363084 125M
Kruta desna matica za vreteno tip 125	363097 125
Zakretna lijeva matica za vreteno tip 125	363098 125
Zakretna desna matica za vreteno tip 125	363099 125