

Garant

Osnovni modul centrične stege Xtric, tip: 125L



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	363000 125L
GTIN	4067263108795
Razred artikla	310

Opis

Izvedba:

- Vrlo dobra pristupačnost i savršena simetričnost.
- U potpunosti kaljeno s fino glodanom donjom stranom.
- Stega za sirove i gotove dijelove s najminimalnijm otpacima čeljusti/obratka.
- Uključujući rupe za sustav za pozicioniranje LANG, prilagodljiv na GARANT ZeroClamp i Erowa ITS148 (vel. 50 i 80) s pomoću spojne pločice.
- Mijenjanje čeljusti bez alata. Okretanjem čeljusti moguće je promijeniti stezno područje.
- Sučelje za automatizaciju.
- Genijalan sustav za brzu izmjenu čeljusti bez alata.
- Sila stezanja do 25 kN pri okretnom momentu od 90 Nm.
- Brzo i intuitivno upravljanje.
- Preciznost ponavljanja <0,01 mm.
- Skala za prethodno pozicioniranje steznih modula.
- Matica za vreteno s ili bez funkcije njihanja.
- Stezni rub za stezne vilice.
- Alat za centriranje i ključ za brusilicu.

Upotreba:

Idealno za 5-osnu obradu. Centrično stezanje.

Odgovara:

Čeljusti br. 363010 – 363045.

Dio isporuke:

Osnovna vodilica, vreteno, matice vretena, **poklopac vretena br. 363083.**

Dodatni pribor:

6-kutni odvijač br. 627424 vel. 5, ključ s dvije čeone rupe 628600 vel. 2, momentni ključ br. 656050, nastavak za nasadni ključ br. 642229, kontinuirano namjestive stege br. 363081 80 i

361165 CS1, GARANT stezni vijak br. 363190, adapterske ploče br. 363079, 363080, 363085.
Visinska konzola br. 363090 (u kombinaciji s br. 363079). Stanica za montažu br. 358595 52/96.

Napomena:

Odgovarajuće nasadne čeljusti br. 363010 – 363045 nisu sadržane u opsegu isporuke. Situacija stezanja S2 nastaje zbog okretanja čeljusti. Ispraviti prostore za stezanje kod tipova XS, XSP i H s razmaknutom nasadnom čeljusti.

Originalni stezni vijci za ZeroClamp su predugi za izravnu upotrebu. Skratite navoj vijaka na maksimalnu duljinu navoja vijka od 19 mm od kontaktne površine.

Tehnički opis

Težina	11,8 kg
Stezni raspon S2	92 - 280 mm
Stezni raspon S1	0 - 194 mm
B	125 mm
Uzdužni utor	20 mm
L	320 mm
maskimalan okretni moment	132 Nm
Serijska	Xtric
Dimenzije širine ključa	13 mm
Dimenzije širine ključa	5 mm
Visina H	54 mm
Maksimalna sila stezanja do	32 kN
Donja strana mjerača	2×96 / 200 mm
Kod boje za odgovarajući pribor	Xtric 125
Vrsta proizvoda	Strojni škripac

Prikladni proizvodi

<https://www.hoffmann-group.com/HR/hr/hom/p/363000-125L>