

HOLEX**Produžetak za narezno svrdlo s unutarnjim hlađenjem, Tip: 4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	338435 4
GTIN	4067263110316
Razred artikla	32H

Opis**Izvedba:**

- Duga odn. preduga verzija.
- **Prednji kraj produžetka oblikovan je kao stezna čahura. Stezna čahura steže ureznik ručnim okretanjem narovašene stezne matice.**
- **Prijenos momenta vrši se preko četverokuta.**
- **Budući da je stražnji kraj produžetka u skladu s DIN normom, produžetak se može stegnuti u brzostezni prihvat ureznika ili ER čahure ureznika s četverokutom.**

S unutarnjim dovodom sredstva za hlađenje.

Upotreba:

Za rezanje navoja na nedostupnim mjestima kao što su npr. duboko smještene udubljenja, ustupi, uglovi na napravama, ekstremno duboki unutarnji navoji ili neposredno na lijevanim stijenkama.

Napomena:

Alternativna šesterokutna stezna čahura za pričvršćivanje ureznika dostupna je na upit.

Tehnički opis

Produžetak L ₂	60 mm
za Ø drške s navojem d ₂	6 mm
za nazivni Ø navoja d ₁ DIN 371	M4,5 – M6
Produžetak K ₂	5,5 mm
za navojni Ø svrdla d ₁ DIN 374/376	M8
Produžetak Ø D ₄	12,1 mm
Produžetak Ø D ₃	7 mm

za duljinu pritezanja l_1	26 mm
za četverokut K_1	4,9 mm
Produžetak L_3	130 mm
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Produžetak