

HOLEX**Produžetak za narezno svrdlo s unutarnjim hlađenjem, Tip: 11****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	338435 11
GTIN	4067263110453
Razred artikla	32H

Opis**Izvedba:**

- Duga odn. preduga verzija.
- Prednji kraj produžetka oblikovan je kao stezna čahura. Stezna čahura steže urezник ručnim okretanjem narovašene stezne matice.
- Prijenos momenta vrši se preko četverokuta.
- Budući da je stražnji kraj produžetka u skladu s DIN normom, produžetak se može stegnuti u brzostezni prihvat ureznika ili ER čahure ureznika s četverokutom.

S unutarnjim dovodom sredstva za hlađenje.

Upotreba:

Za rezanje navoja na nedostupnim mjestima kao što su npr. duboko smještene udubljenja, ustupi, uglovi na napravama, ekstremno duboki unutarnji navoji ili neposredno na lijevanim stijenkama.

Napomena:

Alternativna šesterokutna stezna čahura za pričvršćivanje ureznika dostupna je na upit.

Tehnički opis

Produžetak L ₃	200 mm
za navojni Ø svrdla d ₁ DIN 374/376	M18
Produžetak K ₂	11 mm
za Ø drške s navojem d ₂	14 mm
Produžetak Ø D ₄	22 mm
za duljinu pritezanja l ₁	40 mm
Produžetak L ₂	90 mm

Produžetak Ø D ₃	14 mm
za četverokut K ₁	11 mm
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Produžetak