



Produžetak za narežno svrdlo s unutarnjim hlađenjem, Tip: 10



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	338435 10
GTIN	4067263110439
Razred artikla	32H

Opis

Izvedba:

- Duga odn. preduga verzija.
- Prednji kraj produžetka oblikovan je kao stezna čahura. Stezna čahura steže ureznik ručnim okretanjem narovašene stezne matice.
- Prijenos momenta vrši se preko četverokuta.
- Budući da je stražnji kraj produžetka u skladu s DIN normom, produžetak se može stegnuti u brzostezni prihvat ureznika ili ER čahure ureznika s četverokutom.

S unutarnjim dovodom sredstva za hlađenje.

Upotreba:

Za rezanje navoja na nedostupnim mjestima kao što su npr. duboko smještene udubljenja, ustupi, uglovi na napravama, ekstremno duboki unutarnji navoji ili neposredno na lijevanim stijenkama.

Napomena:

Alternativna šesterokutna stezna čahura za pričvršćivanje ureznika dostupna je na upit.

Tehnički opis

za navojni \varnothing svrdla d_1 DIN 374/376	M16
Produžetak L_3	130 mm
za duljinu pritezanja l_1	36 mm
Produžetak $\varnothing D_4$	18 mm
Produžetak L_2	90 mm
Produžetak $\varnothing D_3$	12 mm
za četverokut K_1	9 mm

za Ø drške s navojem d ₂	12 mm
Produžetak K ₂	9 mm
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Produžetak