



Induktivno ticalo za mjerenje duljine, tip: P2004M



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	434760 P2004M
GTIN	4059192055042
Razred artikla	43A

Opis

Izvedba:

Induktivno ticalo za mjerenje duljine, kompatibilno za korištenje s Tessa mostom. Vrlo robustan, na kugličnim ležajevima i zaštićen od EMC utjecaja legurom nikla i željeza. Vrlo visoka linearnost na cijelom mjernom području.

Kutna kapica za radialni izlaz kabela. Kabel se može saviti s pomoću priložene kapice.

Funkcija:

IP64: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Univerzalna primjenjivost za sve mjerne zadatke s visokom preciznošću, posebice u proizvodnim pogonima i radionicama.

Dio isporuke:

Uključuje upute za korištenje, priključni kabel (2,5 m).

Dodatni pribor:

Opruge za konstantnu mjernu silu, produžni kabel.

Tehnički opis

Odstupanje linearnosti pri $\pm 0,5$ mm	0,4 μ m
Snaga mjerenja na električnoj nultočki	0,75 $\pm$ 0,15 N
Odstupanje linearnosti pri $\pm 1,0$ mm	1,5 μ m
IP-klasa zaštite	IP 64
oznaka proizvođača	P 2004M
Mjerno područje	± 2 mm
Ponovljivost	0,1 μ m

List s podacima

Kompatibilnost	Mahr
Kalibriranje	Cijena na upit
Vrsta proizvoda	Senzor

Prikladni proizvodi

<https://www.hoffmann-group.com/HR/hr/hom/p/434760-P2004M>